

Q&Aにいただいたご質問（質問順）

公式無料ウェビナー「手間をかけずに満足度を高める収納プランの作り方
- ファミクロ・WIC・クローゼット編 -」

Q

II型で配置するとき、奥行450を対面で設置した場合の棚と棚の図面上での有効寸法はどれくらいが最小ですか＞

基本的には一般的な通路幅（3尺：780mm程度）を推奨します。
ただ、使いやすさには個人差がありますので、お施主様ご自身に今お使いのクローゼットでどれくらいのスペースを必要としているかイメージしていただくのも良いかと思います。

Q

SCLに喪服は絶対にいらないと思いました……。毎日喪服を見ながらアウターを着るのは嫌です。喪服はいつ使うかわかりませんが、逆に数年使わない事もあります。すぐに見つけられる使い勝手のいい収納を紹介されているのに喪服が見つからない収納ってあるのでしょうか……。

喪服は急に必要になりますので、すぐに取り出せることを重視し、シューズクロークのような手近な場所に収納することが最適だと考えています。弊社ショールームでは普段意識することがないように、喪服にカバーをかけてシューズクロークに収納しています。

Q&Aにいただいたご質問（質問順）

公式無料ウェビナー「手間をかけずに満足度を高める収納プランの作り方
- ファミクロ・WIC・クローゼット編 -」

Q

ファミクロとWICの違いは何でしょうか

クローゼットも含めて表にまとめておりますのでご確認をお願いいたします。

項目	ファミリークローゼット	ウォークインクローゼット	クローゼット
人が歩いて入れる スペースがある	○	○	×
主な設置場所	家族の生活動線を 意識した配置	主寝室に隣接	個室内
主に収納するモノ	家族のモノ	夫婦のモノ	個人のモノ

Q

引き出しの活用例を知りたいです。

申し訳ございませんが、すぐにお渡しできる資料のご用意がございません。お客様にご活用いただけるコンテンツを検討いたします。